

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 09:36

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/myjka-ultradzwiekowa-proclean-20m-pojemnosc-2l-p-388.html>

Myjka ultradźwiękowa PROCLEAN 2.0M pojemność 2L

Cena brutto	299,00 PLN
Cena netto	243,09 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1000373
Kod producenta	10050019
Kod EAN	4260223028182
Producent	Ulsonix

Opis produktu

Nazwa producenta: **Proclean 2.0M**

Profesjonalne myjki ultradźwiękowe **ULSONIX** spełnią oczekiwania najbardziej wymagających klientów i poradzą sobie z każdym zadaniem umycia i odkażania. Oczyszczacze ultradźwiękowe wykonane są w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej, posiadają zamontowane wysokiej klasy generatory ultradźwięków. Nowoczesne grzałki bardzo szybko nagrzewają płyn w waniecie jednocześnie oszczędzając energię. Urządzenia ULSONIX są trwałe i bezpieczne w użyciu w zastosowaniach profesjonalnych oraz domowych. Proces czyszczenia ultradźwiękami jest bezinwazyjny, bezdotykowy i w 100% bezpieczny dla czyszczonych przedmiotów. Jednocześnie czyszczenie w wannie ultradźwiękowej jest bardzo skuteczne i szybkie. Myjka poradzi sobie z najmniejszą cząsteczką brudu i dotrze do najmniejszej szczeliny w mytym przedmiocie. Bez problemu usuwa rdzę, kamień, śniedź itp. Obsługa myjki jest niezwykle łatwa. Do wanieki należy nalać wodę, w zależności od potrzeby można użyć specjalnego płynu. W koszyku umieszczamy przedmioty, ustawiamy czas i temperaturę a myjka dalej już w pełni automatyczny sposób przeprowadzi cały proces mycia.

Urządzenie posiada precyzyjne pokręta którymi można dokładnie ustawić temperaturę i czas. W kontroli pracy myjki pomagają lampki kontrolne.

W naszej ofercie znajdują się myjki o różnych wielkościach wanny (**od 0,7 litra do 28 litrów**) o różnych mocach oraz dodatkowych funkcjach.

Szeroka oferta myjek ultradźwiękowych dostępna jest na naszych stronach.

Parametry techniczne:

- Model - **Proclean 2.0M**
- Nr katalogowy - **5019**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Napięcie wejściowe - **230 V**
- Seria - **Basic**
- Pojemność - **2 l**
- Wewnętrzne wymiary zbiornika - **15 x 13,8 x 10 cm**
- Materiał - **Stal nierdzewna**
- Częstotliwość ultradźwięków czyszczących - **40 kHz**
- Moc ultradźwięków - **60 W**
- Moc grzałki - **60 W**
- Maks. temperatura grzania - **80°C**
- Timer - **Od 0 do 60 min**
- Funkcja ogrzewania - **Tak**
- Pokrywa - **Tak**

- - Timer - **Tak**
- - Panel serowania – pokrętła - **Tak**
- - Kosz - **Tak**
- - Długość przewodu zasilającego - **1,7 m**
- - Wymiary (DxSxW) - **17,5 x 18 x 24 cm**
- - Waga - **2,55 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **25 x 25 x 31 cm**
- - Waga wysyłki - **3,1 kg**

W zestawie:

- instrukcja PL
- stalowa pokrywka
- stalowy kosz
- kabel zasilający

Jak działa myjka

**Myjki ultradźwiękowe - zasada działania i zastosowania.**


Myjka ultradźwiękowa to niezwykle wydajne i efektywne urządzenie do mycia i czyszczenia praktycznie wszystkiego. Myjki są proste i tanie w użyciu, szybkie, oszczędne i **BARDZO SKUTECZNE**.

Przeznaczenie myjek to wiele obszarów zastosowań od podstawowych domowych po profesjonalne przemysłowe.


Zasada działania

Do działania myjki ultradźwiękowej niezbędna jest ciecz, w której powstaną pęcherzyki próżniowe, które pod wpływem gwałtownej zmiany ciśnienia oderwą zanieczyszczenia.


Pod wanienką z płynem znajdują się dwa generatory ultradźwięków. Fale dźwiękowe z przetwornika poruszają się w zbiorniku powodując powstawanie naprzemiennie stref wysokiego i niskiego ciśnienia.



Podczas fazy niskiego ciśnienia powstają miliony mikroskopijnie małych pęcherzyków, które następnie rozrastają się. Proces ten zwany jest „KAWITACJĄ” (wytwarzanie próżni). Pęcherzyki dostają się w każdą najmniejszą szczelinę.



Podczas fazy wysokiego ciśnienia pęcherzyki zapadają się, implodują i uwalniają ogromną ilość energii. Implozje te działają jak małe szczoteczki, pracując we wszystkich kierunkach, dostają się do wszelkich powierzchni, wnikają w każdą nierówność i otwór.

**Jak myjka działa w praktyce?**



Do wanienki nalewamy płyn.

Ustawiamy czas oraz temperaturę.

Uruchamiamy myjkę ultradźwiękową.

Wyświetlacze pokazują:

- aktualny czas oraz nastawiony czas
- ustawioną temperaturę oraz aktualną temperaturę


Gdy ustawiony czas mycia skończy się wyjmujemy myte elementy

Temperaturę możemy ustawić od 0 do 80° C

Czas mycia można ustawić od 0-30 min. lub od 0 do 60 min.

W zależności od modelu myjki ultradźwiękowej możemy ustawiać dodatkowe funkcje SWEEP, DEGAS, PULSE.

Jakich płynów używamy do myjek ultradźwiękowych.



Aby myjka mogła działać do wanienki musi być nalana jakaś ciecz.

Wystarczy zwykła woda w której powstaną myjące pęcherzyki kawitacyjne.

Do myjek używa się specjalnych płynów, które wspomagają proces czyszczenia na przykład do mycia części silnika dobry będzie płyn, który rozpuszcza smary techniczne.

Do mycia protez dentystycznych – płyn dezynfekujący z detergentem.

Na rynku jest wiele płynów dedykowanych do myjek. Występują również w postaci koncentratów wtedy nalewamy czystą wodę + odmierzoną ilość płynu.

Płynu nalewamy do około 2/3 pojemności wanienki a myte elementy umieszczamy w koszyku.

Podstawowe różnice między myjkami.

Pojemność wanienki od 0,7 do 28 litrów.

Wymiary wanienki długość od 15 cm do 50 cm.

Moc generatorów od 60 do 480W.

Dodatkowe funkcje DEGAS SWEEP PULSE.

Kranik spustowy – w myjkach od 10 litrów.

Obszary zastosowań myjek ultradźwiękowych.

Łazienka - szczoteczki do zębów, grzebienie, pilniczki, pęsety, spinki do włosów, gumki, pojemniki, szczotki, SZTUCZNE

SZCZĘKI I PROTEZY - Zastępuje COREGA TABS , usuwanie kamienia i osadu ze słuchawek prysznicowych...

Kuchnia - łyżki, noże, widelce, szczypce, sitka, części robotów kuchennych, naczynia, szklanki, kieliszki...

Pokój - płyty CD i DVD, płyty WINYLOWE, drobne przedmioty, biżuteria, zegarki, okulary, łańcuszki, klucze...

Garaż - narzędzia, śruby, części silnika, części rowerowe, zębatki, łańcuchy, odrdzewianie...

Gabinet dentystyczny - narzędzia, wiertła, sztuczne szczęki, protezy, odlewy, formy...

Gabinet kosmetyczny / fryzjerski - narzędzia, grzebienie, szczotki, pilniczki, pęsety..

Warsztat samochodowy - narzędzia, śruby, części silnika, gaźniki, WTRYSKI, turbiny, odrdzewianie...

Serwisy AGD - narzędzia, śruby, części, renowacja, zaśniedziałe styki, odrdzewianie...

Serwisy rowerowe - narzędzia, śruby, części, łańcuchy, zębatki, linki, odrdzewianie...

Elektronicy - narzędzia, śruby, części, płyty główne, układy scalone, zaśniedziałe styki...

Jubilerzy - biżuteria, łańcuszki, narzędzia, formy odlewnicze, odlewy...

Numizmatycy - biżuteria, łańcuszki, stare monety, renowacja starych wartościowych rzeczy...

