

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 11:16

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/statyczna-wyważarka-centrownica-do-kół-motocyklowych-sr-800-mm-szer-250-mm-p-13995.html>

Statyczna wyważarka centrownica do kół motocyklowych śr. 800 mm szer. 250 mm

Cena brutto	196,00 PLN
Cena netto	159,35 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1014631
Kod producenta	10061314
Kod EAN	4062859000927
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10061314**

Wyważarka do kół motocyklowych marki MSW to sprzęt **do każdego serwisu motocyklowego**. Świetnie sprawdzi się też **w garażach, na torach wyścigowych czy w zakładach wulkanizacyjnych**. Centrownica odznacza się dużą funkcjonalnością oraz łatwością obsługi. Uniwersalność wyważarki wynika z możliwości zastosowania w szerokiej gamie motocykli sportowych, wyczynowych czy turystycznych. Sprzęt pasuje do kół **o maks. średnicy 800 mm** oraz **szerokości 250 mm**. Wyważarka została wyposażona w **łożysko kulkowe** zapewniające ruch wahadłowy o niskim tarciu. Końcówki pomiarowe w stalowych wspornikach służą **do dokładnej lokalizacji uderzenia bocznego**. Średnica wału wlotowego wynosi **14 mm**, natomiast **stożka 15-30 mm**. Dodatkowo **regulowane nóżki** doskonale korygują poziom.

Cechy produktu:

- ciężka i stabilna konstrukcja
- do większości motocykli
- zaprojektowana do łatwego i szybkiego wyważania opon motocyklowych
- regulowane nóżki do wyrównania / sprawdzania poziomu
- końcówki pomiarowe w stalowych wspornikach do dokładnej lokalizacji uderzenia bocznego
- łożysko kulkowe zapewniające ruch wahadłowy o niskim tarciu

Dane techniczne:

- Model: **MSW-MWB-12**
- Nr katalogowy: **10061314**
- Stan artykułu: **nowy**
- Materiał: **stal węglowa**
- Średnica koła: **800 mm**
- Szerokość koła: **250 mm**
- Średnica wału wlotowego: **14 mm**
- Malowanie proszkowe: **tak**
- Wymiary (DxSxW): **40.50 cm x 23 cm x 52.50 cm**
- Waga: **5.20 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW): **42.50 cm x 25 cm x 10 cm**
- Waga wysyłki: **5.50 kg**

W zestawie:

- Wyważarka do kół
- Instrukcja obsługi

